

## 銅めっき関係薬品

品名	主用途	使用方法・条件	特徴	荷姿
アイコー・ Cu-3050 プロセス	青化銅めっき 浴用光沢剤	アイコー Cu-3050 5~15mL/L 補給量 Cu-3050 4,000AH/L 陰極電流密度 0.5~6A/dm <sup>2</sup> 温度：50~80℃ 攪伴：エア－攪拌又は カソードロッカー	青化銅めっきのナトリウム、カリ両浴に使用できます。 光沢銅めっきの特性を最大限に発揮するめっきプロセスといえます。 PRめっき法に代えて、このプロセスで通常めっきが可能です。	20kg BIB 容器 (Cu-3050)